

## 桌面式实验室用臭氧发生器 GQO-D05A



**BEYOK**  
百悦康☆☆☆☆

臭氧产量:	3-5 g/hr@内置气泵或外接 1-2LpmO <sub>2</sub>
臭氧产生方式:	管式间隙放电
电压/功率:	220V/50Hz, 100W
臭氧控制:	30 - 100% 可调输出
冷却方式:	内外风冷
时间控制:	无定时器, 或外置定时器
进出气接口:	8x6mm 不锈钢宝塔接头
外壳材料:	喷塑铝机箱
产品尺寸:	347*145*300 mm
产品净重:	4.5 kg

百悦康 GQO-D 系列桌面式臭氧发生器采用桌面放置方式, 方便用户放置臭氧发生器, 同时可以多层放置以增加所需臭氧产量。标准的工控机箱可以方便的加入到柜架系统中。内置全部的臭氧模块、冷却系统、控制系统, 构成独立的臭氧发生单元。本款专为实验室设计, 内置气泵或外接氧气源, 水冷款外接冷却水, 使臭氧高效稳定工作, 并可精密调节功率。

### 性能特点:

- 采用标准工控机箱, 可以与放置于标准柜架中组成多单元臭氧系统, 操作维护简单
- 臭氧 30-100%输出可调, 高性能管式水冷臭氧核心模块可连续工作, 需外接干燥气源或氧气源
- 臭氧通入水中可制成消毒用臭氧水或对水进行消毒, 利用高效混合装置更可提高水中臭氧浓度

### 主要说明:

- 实验室专用, 水处理或空气处理
- 高效水冷臭氧模块, 请外接稳定的冷却水源
- 由于进气氧气源流量对臭氧产量的影响, 如果需要建议告知常用工况方便我司标定臭氧量

### 产品系列:

名称	型号	电压	功率	臭氧量	产品尺寸
桌面式臭氧发生器	GQO-D05A	220V/50Hz	100W	3-5 g/hr@1-2Lpm O <sub>2</sub> , 内置气泵/外接氧气	347*145*300
桌面式臭氧发生器	GQO-D10A	220V/50Hz	130W	5-10 g/hr@1-3Lpm O <sub>2</sub> , 内置气泵/外接氧气	347*145*300
桌面式臭氧发生器	GQO-D10W	220V/50Hz	120W	8-10 g/hr@2-3Lpm O <sub>2</sub> , 无气泵/气源外接	362*155*383

### 尺寸视图:

